


렌가드 RENGUARD



部品



本体1x (フィルター/本体用ネオジウム磁石2個含む)

4x(렌가드600) / 5x(렌가드900)フードフィルタ-석대임어磁石
追加部品 (追加임어品はフードフレームに磁石がついていない場合のみ使用
して下さい.)

本体用補助鉄板2x / 両面テープ2x


フィルター-석대임어補助鉄板 / 両面テープ (フィルター固定部磁
石と同数)

補助鉄板使用時は必ずご確認ください.

보조철판 사용 시 반드시 기름기, 물기를 완전히 제거 후 부착하세요.

잘못 부착하여 떼어낸 양면 테이프는 절대로 재사용하지 마세요.

동봉된 보조철판 사용 시 보조철판에 양면테이프 부착 후
반드시 후드의 자석이 붙는 위치를 확인하시고 붙여주세요.



제품안내 / AS / 리필 필터 구입문의 070-7739-6171

製品 完 | 렌가드600/렌가드900

材質 | (철/알루미늄/아연), 난연 부직포


규격 | 렌가드600: 590*32*32 / 렌가드900: 890*32*32 (가로*세로*높이 / 단위 mm)

제조원 : 주식회사 테리우스 www.teleios.kr

경기도 남양주시 진건읍 진관로387번길 24-11

体付法 本取方


①



- 후드에 본체 부착
- 전면 필터 고정부 자석 부착


자석 방향을 반드시 그림과 같게 부착하세요.

②




- 를 필터의 포장 제거 후 앞으로 당겨 자석에 부착합니다.

설치시 참고사항



후드와 벽 사이에 틈이 없을때는 클립을 뒤집어서 끼워주세요




자석 분리팁- 자석을 앞으로 미끄러
지듯이 밀어서 떼면 쉽게 떨어집니다.


자석끼리 붙지 않도록 주의하세요.
손 끼임, 자석 파손의 원인이 됩니다.

후드 유형별 자석 부착위치


슬라이드형 후드
(600 / 900 동일)



자석 부착 가능 여부와 위치를
반드시 확인 후 부착하세요.



지정 위치에 부착이 불가능한 경우



지정 위치에 부착이 불가능한 경우
1 또는 2 자리에 동봉된 보조철판을
부착한 후 자석을 부착하세요.