

↑天



**DIACUT
COMPOUND**

D-000 超細粒（仕上用）

NET:300 ml

◆含有成分

- ・酸化アルミニウム
- ・パラフィン
- ・石油系溶剤
- ・水

LGI  **INC.**

↓地

【使用方法】

- ◆作業対象箇所（塗装面）の洗浄を行ってください。
- ◆作業対象箇所周辺で、研磨の際に接触不可な箇所（ゴム・樹脂部品など）及びコンパウンドが入る隙間などはマスキングテープ・マスキナーなどで養生してください。
- ◆本剤を取り出す際、必ずボトルを振って中身を攪拌してください。
- ◆使用するバフ（ウレタン・ウールなど）接触面の3～5個所に大豆位の量を取り出し、作業対象面 50 cm × 50 cm の面に広げて、研磨作業を行います。本剤の量は、状況により加減してください。
- ◆作業対象面とバフ接触面に本剤を融合させ、ご納得できる塗装面に仕上げてください。仕上がりに納得できない場合は、適宜、本剤を足して研磨を行ってください。
- ◆研磨の際、バフへのプレッシャーは、スポンジが若干沈む程度で行ってください。力の入れすぎは、仕上がりに影響します。
- ◆バフの使用ができない箇所は、スポンジなどを用いて手動で行ってください。

【取扱上の注意】◆換気の良い場所で取り扱う。◆容器はその都度密閉する。◆周囲で火気、スパーク、高温物の仕稼を禁止する。◆工具は火花防止型のものを使用する。
◆作業中は帯電防止型のものを使用する。◆密封された場所における作業には、十分な局所排気装置をつけ適切な保護具をつけて作業すること。◆皮膚、粘膜、または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。◆取扱い後は、手、顔などをよく洗い、休憩所に手袋など汚染した保護具を持ち込まないこと。
【保管上の注意】◆直射日光を避け、通風の良い所に保管。◆火気、熱源から避ける。